

Ersatzteillisten


- spare part lists -



für Kälbertränkeautomat

for Calf Feeder


98045 / 11.01



TAP1-SM1-F-ABR

98045::99480

Pos. <i>Item</i>	Teile-Nr. <i>Part-No.:</i>	B e z e i c h n u n g <i>D e s c r i p t i o n</i>
003	Pulverförderung	
		<i>powder dispensing unit</i>
006	Intensivmixer	
		<i>intensive mixer</i>
009	Wasserversorgung	
		<i>water inlet</i>
012	Grundgestell 1 SM TAP Farmer/Profi	
		<i>Grundgestell 1 SM TAP Farmer/Profi</i>
018	Boiler	
		<i>boiler</i>
021	Steuerung	
		<i>control unit</i>
027	Absperrventil und Antränkpumpe	
		<i>stop valve with hand-actuated feeding pump</i>
	Zubehör - Beipack	
		<i>included accessories</i>




Pulverförderung

30015::30015

Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	B e z e i c h n u n g D e s c r i p t i o n
003	30070	Pulverbehälterdeckel D:500mm <i>powder hopper lid D:500mm</i>
006	30043	Trichteraufsatz H:250 D:500 verzinkt kompl. <i>hopper extension assembly 25cm galvanised</i>
007	71805	Trichteraufsatz H:250 D:500 VA kompl. <i>hopper extension assembly 25cm stainless steel</i>
008	40101	Trichteraufsatz H:400 D:500 VA kompl. <i>Powder hopper top section H:400 D:500 stainless steel compl.</i>
015	30011	Federstern 8mm <i>star wheel 8mm</i>
018	20007	Rührflügel mit Feder 235mm <i>stirring blade with long scraper 235mm</i>
019	30065	Rührflügel mit Feder 235mm und kleiner Feder <i>stirring blade with scraper 235mm and with short scraper</i>
021	20008	Rührflügel mit Feder 110mm <i>center stirring rod 110mm</i>
033	91582	Pulvertrichter kompl. <i>powder hopper, compl.</i>
036	70795	Trichterstütze kompl. <i>hopper support assembly</i>
039	60043	Dosierzunge Pulverförderung TA0 und TA1 <i>deflector plate</i>
041	90214	Pulverleitblech links <i>guiding plate for powder</i>
042	60117	Sternmutter M5 <i>headed star nut M5</i>
057	90097	Getriebemotor C 220-240V 50Hz-Standard kompl. <i>geared motor assembly, C 220-240V 50Hz standard</i>
066	90079	Dichtung GDM 3-17 <i>insulation pad GDM 3-17</i>
* * * * *		
71098	Pulverförderung C 230V 50Hz-S Pulverförderung C 230V 50Hz-S <i>powder dispensing C 230V 50Hz-standard w/o safety cut-out</i>	
71856	Pulverförderung C 230V 50Hz-S Pulverförderung C 230V 50Hz-S <i>powder dispensing C 230V 50Hz-standard + reinforced stirrer</i>	
90318	Pulverförderung C Standard Pulverförderung C Standard <i>powder dispensing unit C 230V 50Hz-standard</i>	
90320	Pulverförderung 0/1 230V 50Hz Standard mit verst. Rührflügel <i>powder dispensing unit 0/1 230V 50Hz stand.+reinforced stirr</i>	
30015	Pulverförderung 0/1 230V 50Hz Standard <i>powder dispensing unit 0/1 230V 50Hz-standard</i>	


71022 / 11.01



Wasserversorgung TAP
water inlet TAP

71022::71022


Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	Bezeichnung Description
003	80051	Schlauch 13,0x3,5mm PVC mit Gewebe <i>hose-pipe 13.0x3.5mm PVC, fabric reinforced</i>
009	90079	Dichtung GDM 3-17 <i>insulation pad GDM 3-17</i>
021	98654	Magnetventil 230V 50Hz 4,5 mit Tülle,Düse 3mm u. 3/4" Überw. <i>Solenoid valve 230V 50Hz 4,5, nozzle, fitting 3mm + 3/4" union nut</i>
024	80059	Dichtung 24,0x17x2mm graphitiert <i>washer 24/17/2 mm graphitized</i>
030	96434	Druckminderer 1/2" 1,5bar <i>pressure reducer 1/2"</i>
039	80009	Manometer - Anschluss hinten <i>manometer</i>
042	71477	Überwurfmutter 3/4" L:14mm ID:21,7mm sw30 <i>swivel nut 3/4 " lgth:14mm sw30</i>
043	60099	Verschraubung mit Überwurfmutter und Mutter <i>screw coupling with union nut and nut</i>
045	70641	Reduzierung 3/4"AG 1/2"IG L:34 sw27 ID:19mm bis 06.03.2001 <i>adaptation fitting 3/4"AG x 1/2"IG L:34mm ID:19mm up till 06.03.2001</i>
051	70466	Rückschlagventil 20,0 Durchmesser bis 30.06.2000 <i>non-return valve 20.0 diameter up till 30.06.2000</i>
	41060	Rückschlagventil-Rückflussverhinderer D:15mm m. Feder 0,4bar ab 07.03.2001 <i>nonreturn valve D:15mm as of 07.03.2001</i>
057	70740	Schlauchverschraubung 2-teilig IG 3/4" Tülle 13mm <i>hose-pipe screw-connection 1/2" two-piece</i>
153	98396	Schlauchtülle ID: 7mm AD:10mm L:50mm VA; m.Ringeinl. 1/2" <i>hose socket ID: 7mm, diam.:10mm, length:50mm w.ring insert.</i>
156	98056	Schlauchkupplung 1/2" Einhandkupplung 1/2" <i>hose-pipe coupling 1/2"</i>
168	98652	Kugelhahn 1/2" IG/AG <i>ball tap edge 1/2" inside/outside thread</i>
174	70567	Schlauchschelle 1/2" 12-20 Zebra <i>hose band clip 1/2 " 12-20 Zebra</i>



Boiler-1

96490::98290


Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	B e z e i c h n u n g D e s c r i p t i o n
003	90819	Boilerabdeckung TAP1 kompl. <i>boiler cover assembly</i>
015	70651	Schutzhaube für Heizkörperanschlusss kompl. <i>cover for heating element connectors</i>
021	60161	Dichtung 27,0x21x2mm graphitiert <i>washer 27/21/2mm graphitized</i>
027	10091	Boilerauslauf 1/2" V2A mit Verschraubung <i>boiler outlet, stainless steel with union nut</i>
033	90365	Dichtung 22,0x14,2 1,5mm stark Vulkanfiber rot, hart <i>volcanic-fibre washer,hard,red 1,5mm thick 22x14,2mm diamet.</i>
035	98787	Heizkörper 2,7KW/230V 6,5mm (Boiler) <i>Heating 2,7KW/230V 6,5mm</i>
036	98291	Heizkörper 2,7KW/380V/400V 6,5mm (Boiler) <i>Heating 2,7KW/380V/400V 6,5mm</i>
037	90631	Heizkörper 2,5KW/230V bis 31.10.2000 <i>heating element 2.5KW 230V up till 31.10.2000</i>
	98787	Heizkörper 2,7KW/230V 6,5mm (Boiler) ab 01.11.2000 <i>Heating 2,7KW/230V 6,5mm as of 01.11.2000</i>
039	60022	Thermostat mit Spiralfühler (Wechsler) <i>thermostat (two-way connection)</i>
045	90008	Thermostat Überhitzungsschutz 1-polig <i>thermostat for overheat limitation</i>
048	90014	Drehknopf / Heizungsthermostat (schwarz mit rot) <i>knob for heater thermostat, black + red</i>
057	90091	Kontrolllampe gelb 400V D:13mm <i>pilot lamp yellow 400V</i>
063	60148	Boilerdeckeldichtung 187/144/4 bis 30.06.1999 <i>seal 187/144/4 for boiler flange up till 30.06.1999</i>
064	99478	Dichtung Stärke D: 4mm für Boilerbehälter ab 01.07.1999 <i>seal D: 4mm for boiler flange as of 01.07.1999</i>
066	96052	Boilerbehälter TA1 <i>boiler tank</i>
075	91600	Isolierung Boiler 543/500x310 S:10 <i>boiler insulation</i>
081	60075	Kabelverschraubung mit Gegenmutter (PG 9) <i>cable screw-connection with counter nut PG 9</i>
* * * * *		
	98785	Boiler-1 F 2,7KW 230V <i>boiler-1 F 2,7KW 230V</i>
	98290	Boiler-1 F 2,7KW 380V <i>boiler-1 F 2.7KW 380V</i>



Intensivmischer

96775::96775


Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	B e z e i c h n u n g D e s c r i p t i o n
002	99629	Mixerglas mit 10R Winkeltülle; Elektroden- u. Überlaufklemme <i>mixer glass with 10R angular bush;sensor + overflow clamp</i>
003	98100	Mixerglas mit 1-2 Tüllen; Elektroden- u. Überlaufklemme <i>Glass for mixer with 2 bushes; electodes/overflow</i>
006	30055	Elektrodenklemme mit Schraube <i>sensor clip with screw</i>
012	97272	Mixermotorabdeckung mit Verdrahtung und Entstörung f. Intens bis 17.09.2000 <i>covering for mixer motor with wiring up till 17.09.2000</i>
	99537	Mixermotorabdeckung mit Verdrahtung für Intensivmischer ab 18.09.2000 <i>covering for mixer motor with wiring as of 18.09.2000</i>
018	97080	Mixermotor 230V/50-60Hz kompl. <i>mixer motor assembly - N 230V/50Hz</i>
019	97577	Mixermotor 230V/50-60Hz mit Thermoschutz kompl. CSA/UL <i>mixer moter 230/50-60Hz with thermo-protection complete</i>
021	71741	Stützelement für Mixer <i>support element for long-life mixer</i>
024	80019	O-Ring 58,0x3,0mm NBR 50 Shore (Mixermotor) <i>O-ring 58x3mm for mixer motor</i>
027	80020	Gleitringdichtung kompl. <i>sliding ring seal assembly</i>
030	60014	Quirl für Intensivmischer <i>twirling disc for intensive mixer</i>
033	97046	Sieb für Intensivmischer TA1 <i>filter for intensive mixer TA1</i>
036	80022	Schlauchtülle 1/4" GES 6 R <i>hose-pipe nozzle 1/4" GES 6R</i>
037	71010	Schlauchtülle 1/4" GES 10 R <i>hose-pipe nozzle 1/4" GES 10 R</i>
038	80017	Schlauchtülle 1/4" GES 8 R <i>hose-pipe nozzle 1/4" GES 8 R</i>
* * * * *		
	97783	Intensivmischer 230V 50-60Hz 1 Tülle 8R vorn; Spülüberlauf <i>intensive mixer 230V 50-60Hz 1 nozzle, with rinsing conn.</i>
	40590	Intensivmischer 230V 50-60Hz 1 Winkeltülle 10R; Spülüberlauf <i>intensive mixer 230V, 50-60Hz,1 sockets; overflow channel</i>
	98632	Intensivmischer 230V 50-60Hz 1-2 Tüllen;Spülü.;heizb. 42V 24VA <i>intensive mixer 230V, 50-60Hz,1-2 sockets; overf.chan.heatin</i>
	96775	Intensivmischer 230V 50-60Hz 1-2 Tüllen; Spülüberlauf <i>intensive mixer 230V, 50-60Hz,1-2 sockets; overflow channel</i>
	97578	Intensivmischer 230V 50-60Hz 1-2 Tüllen; Spülüb.,Thermosch <i>intensive mixer 230V 50-60Hz 1-2 nozzle, with rinsing conn.</i>



Steuerung

96556::96555

Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	B e z e i c h n u n g D e s c r i p t i o n
006	98812	Bedienteilgehäuse-Deckel SM1 Abruf Interface kompl. <i>lid for control box SM1 relay Interface,complete</i>
009	96564	Platine SM-TAP <i>circuit card SM TAP</i>
012	96566	Platine SM-Abruf Interface <i>circuit card SM portion interface</i>
015	90063	Sicherung 0,50A mittelträge 5x20mm <i>fuse 0.50A (normal lag) 5x20mm</i>
018	90064	Sicherung 3,15A träge 5x20mm <i>fuse 3.15A (time lag) 5x20mm</i>
021	90064	Sicherung 3,15A träge 5x20mm <i>fuse 3.15A (time lag) 5x20mm</i>
024	90063	Sicherung 0,50A mittelträge 5x20mm <i>fuse 0.50A (normal lag) 5x20mm</i>
027	60042	Sicherung 2,00A mittelträge 5x20mm <i>fuse 2.00A (normal lag) 5x20mm</i>
030	70165	Steck-Schraubkl.15pol- RM 5,08 VL <i>connector 15 pin - RM 5,08 VL</i>
033	96321	Steck-Schraubkl. 6pol- RM 3,81 <i>connector 6 pin - RM 3,81</i>
036	70480	Buchse 4mm BU 4400S schwarz Isoliering u. 2 Muttern <i>socket, 4mm BU 4400S black, insulating ring and 2 nuts</i>
042	60075	Kabelverschraubung mit Gegenmutter (PG 9) <i>cable screw-connection with counter nut PG 9</i>
054	90077	Rändelschraube 35mm lang <i>knurled screw, length 35mm</i>
057	97096	Kabel Mixer SM <i>wire for mixer SM</i>
060	97097	Kabel Pulverförderung SM <i>wire for powder motor SM</i>
063	97098	Kabel Wasserventil SM <i>wire for water solenoid valve SM</i>
066	97100	Kabel Dosierer SM <i>wire for additive solenoid valve SM</i>
075	97118	Kabel Stromversorgung Steuerung -> Boiler 3-polig SM Profi <i>mains cable for control unit -> boiler</i>
078	97112	Elektrode TAP CF2; SM1; ZM2 - 1000/ohne Stecker <i>sensor TAP CF2/SM</i>
087	97108	Kabel Interface SM 15-polig Sub-D Buchse 4m <i>wire interface SM 10-pin D-Sub female</i>
092	40111	Programmchip SM1/2-Skandinavien- ab 01.03.2000 <i>Program chip SM -Scandinavia- as of 01.03.2000</i>
093	97142	Programmchip SM1 bis 29.02.2000 <i>programme chip SM up till 29.02.2000</i>
	40110	Programmchip SM1/1-Mitteuropa ab 01.03.2000 <i>Program chip SM -Central Europe- as of 01.03.2000</i>
094	40112	Programmchip SM1/3-Ostblock/Japan- ab 01.03.2000 <i>Program chip SM -Eastern Block/Japan- as of 01.03.2000</i>




Steuerung

96556::96555

Pos. <i>Item</i>	Teile-Nr. <i>Part-No.:</i>	B e z e i c h n u n g <i>D e s c r i p t i o n</i>
096	90031	Kippschalter Ein/Aus zum Stecken Option <i>flip switch (on/off) Option</i>
099	90024	Kappe (Kippschalter) Option <i>cap for flip-switch Option</i>
		* * * * *
99485	Steuerung	TAP SM Farmer Abruf Interface <i>control TAP SM Farmer Relay Interface</i>
96555	Steuerung	TAP SM Profi Abruf Interface <i>control system TAP SM Profi request Interface</i>
40146	Steuerung	TAP SM Profi Abruf Interface CSA/UL <i>control TAP SM Profi relay interface CSA/UL</i>

99651 / 01.00



Absperrventil und Antränkpumpe
stop valve with hand-actuated feeding pump

99651::99651

Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	Bezeichnung Description
003	91318	Kabel Tränkestandventil SA1/2 <i>cable for 2-group valve unit SA</i>
009	90081	Steckdose GDM 3009 schwarz <i>socket GDM 3009 black</i>
012	91188	Magnetspule 220V 50/60Hz/91711/91068 2/2 Wegeventil <i>solenoid coil 220V 50/60Hz 2/2-way valve</i>
015	97145	Magnetventilgehäuse 91711 2/2 Wege-Ventil geschlossen <i>solenoid valve body, 2/2-way valve, default closed,</i>
018	97146	Magnetventilgrundplatte 91711 mit Schlauchtülle und O-Ring <i>solenoid valve plate, with nozzle and o-ring</i>
021	98223	Ventilteil O-Ring 26x1,2 NBR 70 Shore (Gruppenventil) <i>O-ring 26,0x1,3mm</i>
033	97678	Ventilteil - Stützring <i>valve part - supporting ring</i>
036	97679	Ventilteil - Membrane <i>valve part - diaphragm</i>
057	90079	Dichtung GDM 3-17 <i>insulation pad GDM 3-17</i>
069	60075	Kabelverschraubung mit Gegenmutter (PG 9) <i>cable screw-connection with counter nut PG 9</i>
075	98345	Handgesteuerte Antränkpumpe mit 23cm Kabel <i>Hand operated feed-conveying pump</i>
078	10229	Drucktaster 1-polig kurz Schliesser mit Schutzkappe <i>push button 1-pole, short with protecting cap</i>
084	97550	Netzteil 230V/12V 12VA DC Antränkhilfe <i>power unit 230V/12V 12VA DC for hand-actuated feeding pump</i>
093	97545	Drucktaster manuelle Tränkeförderung <i>Push-button without sensor without LED</i>
096	97476	Schlauchtülle 1/4" WES 8 R <i>hose nozzle 1/4" WES 8 R</i>

Zubehör - Beipack TAP
included accessories for automatic feeder "powder"

::71264

Pos. Item	Teile-Nr. Part-No.:	B e z e i c h n u n g D e s c r i p t i o n
70740	Schlauchverschraubung 2-teilig IG 3/4" Tülle 13mm	<i>hose-pipe screw-connection 1/2" two-piece</i>
70567	Schlauchschelle 1/2" 12-20 Zebra	<i>hose band clip 1/2 " 12-20 Zebra</i>
10212	Dichtungssatz für Tränkeautomaten	<i>set of seals for automatic feeder</i>
90517	Schlauch 7,0x2,0mm TPE trüb bis 29.02.2000	<i>hose-pipe 7.0x2.0mm TPE up till 29.02.2000</i>
40049	Schlauch 7,0x1,8mm TPE glasklar ab 01.03.2000	<i>hose-pipe 7.0x1.8mm TPE as of 01.03.2000</i>
80007	Frontplatte 620x800mm	<i>front plate for teat 620x800mm</i>
80002	Sauger mit rundem Loch 4mm bis 31.03.2001	<i>teat with round hole for calves up till 31.03.2001</i>
97902	Sauger mit rundem Loch 6mm ab 01.04.2001	<i>Teat with round hole 6mm as of 01.04.2001</i>
80001	Schlauchtülle für Sauger Tüllendurchmesser 5mm	<i>hose-pipe nozzle (5mm) for teat</i>
97383	Schlauchreinigungspistole kompl.	<i>hose pipe cleaning pistol</i>
98364	Fliegengitter mit Scharnier - Intensivmischer - TA1	<i>attachable fly guard</i>
97375	Fliegengitter, aufsetzbar - Intensivmischer - TA1	<i>attachable fly guard</i>
90446	Fliegengitter - Intensivmischer - TA2	<i>fly guard - TA2</i>
99545	Fliegengitter - Intensivmischer - TA1 kombinierbar m. Feindos.	<i>fly cover-intensive mixer-TA1 to combine w.precision disp.</i>
99028	Fliegenschutzpaket SA2Plus/SM2Plus/SA2000	<i>fly protection set SA2000</i>
30032	Saugbügel kompl. Spritzblech, Sauger, Saugtülle,	<i>teat bracket assem. + splash guard, teat, teat connection</i>
30031	Saugbügel VA mit Sauger kompl.	<i>teat bracket assembly (stainless steel) with calf teat</i>
40629	Bedienungsanleitung für TAP1-SA2-F / P	<i>operating instructions for TAP1-SA2-F / P</i>
40635	Bedienungsanleitung für TAP1-SA2-F / P mit Kraftfutter	<i>operating instructions for TAP1-SA2-F / P with concentrate</i>
40641	Bedienungsanleitung für TAP1-SA1-L	<i>operating instructions for TAP1-SA1-L</i>
40621	Bedienungsanleitung für TAP1-CF2-M	<i>operating instructions for TAP1-CF2-M</i>
40623	Bedienungsanleitung für TAP1-SM1-F / P	<i>operating instructions for TAP1-SM1-F / P</i>